

Zestaw podzespołów do urządzeń firmy JOTAFAN ZP-01

UWAGA! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYNNOŚCI SERWISOWYCH URZĄDZEŃ NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNO-ROZRUCHOWĄ DANEGO URZĄDZENIA!

ZE WZGLĘDU NA OBECNOŚĆ NAPIĘCIA 230V WEWNĄTRZ OBUDOWY URZĄDZEŃ SYSTEMU JOTAFAN WSZELKIE PRACE ZWIĄZANE Z SERWISEM URZĄDZEŃ POWINNA WYKONYWAĆ OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PRZY ODŁĄCZONYM ZASILANIU.

1. Opis zestawu

Zestaw podzespołów do urządzeń firmy JOTAFAN ZP-01 w formie orgarnizera zawiera bezpieczniki topikowe stosowane w urządzeniach firmy JOTAFAN, śruby zapasowe do obudów tych urządzeń oraz przekaźnik elektromagnetyczny używany w modułach wlotów m.in. w INLET-010. Zestaw ułatwia czynności serwisowe firmom instalatorskim, jak również Użytkownikom urządzeń firmy JOTAFAN.

2. Skład zestawu

W skład Zestawu podzespołów do urządzeń firmy JOTAFAN ZP-01 wchodzi następujące akcesoria:

- 10 bezpieczników szklanych T 0,125 A,
- 5 bezpieczników szklanych T 0,315 A,
- 20 bezpieczników ceramicznych T 0,5 A,
- 10 bezpieczników ceramicznych T 1,6 A,
- 10 bezpieczników ceramicznych T 3,15 A,
- 5 bezpieczników ceramicznych T 8 A,
- po 1 śrubie do obudów firmy Gewiss 44207 oraz 44209,
- 2 śruby do obudów firmy Legrand,
- 2 uchwyty gniazd bezpieczników rurkowych 5x20mm,
- 1 przekaźnik elektromagnetyczny RM84-3012-35-1012 wraz z obejmą.

3. Zastosowanie

Zastosowanie bezpieczników zawarty w Zestawie podzespołów do urządzeń firmy JOTAFAN ZP-01:

Prąd znamionowy i rodzaj bezpiecznika	Zastosowanie bezpiecznika
T 0,125 A szklany	BITERMO-4S-485-LCD, COMBO+, Moduł P.S, PIECZARKA, TERMISTAT-6-4S-485-LCD, TERMISTAT-6-4S-485-LCD+, WGJ-8, VIRGO.
T 0,315 A szklany	CA-GSM-1, CA-GSM-1-LCD.
T 0,5 A ceramiczny	ABACUS-T , AQUACUS+, AQUADOZ, BITERMO-2S-485-LCD, BITERMO-4S-485-LCD, COMBO+, COMBO-M, DUO-TIMER-010, DUO-TIMER-6A, Moduł 4ZW, Moduł Z-W, PIECZARKA, TERMISTAT-2ZW-010-LCD, TERMISTAT-6-4S-485-LCD, TERMISTAT-6-4S-485-LCD+, VIRGO.
T 1,6 A ceramiczny	INLET-010, INLET-010-2Pk, Moduł 4ZW-Pk, TERMISTAT-INL.
T 3,15 A ceramiczny	ABACUS-T , AQUACUS+, AQUADOZ, BITERMO, BITERMO+, BITERMO-2S-485-LCD, BITERMO-AL, BI-TIMER, CA-GSM-1, CA-GSM-1-LCD, HIGRO-TERM, MIREG-3, REGAN-3, REGAN-3-BW, TERMATSTAT, TERMISTAT-2ZW-010-LCD, TERMISTAT-3, TERMISTAT-3-AL, TERMISTAT-3-AL-010, TERMISTAT-6-2S, TERMISTAT-6-2S-010, TERMISTAT-6-2S-010-LCD, TERMISTAT-6-2S-485, TERMISTAT-6-2S-485-LCD, TERMISTAT-6-2S-LCD.
T 8 A ceramiczny	INLET-010-LIN.

